

品番 : EA750FS-10B

品名 : $\phi 9.0\text{mm} \times 10\text{m}$ ハンディースコープ



販売価格	96,000円(税抜)／105,600円(税込)		
カタログ価格	96,000円(税抜)／105,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/12/16 09:04現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0202ページ		



仕様

カメラヘッド径	$\phi 9\text{mm}$	ケーブル長	10m
モニターサイズ	3.5インチ	microSDカード対応	16GBまで
側視	○	解像度	320×240
光源	LEDライト(5段階調整)	電源	リチウムイオン充電池(内蔵)
サイズ	全長:207mm、モニター部: 96×181mm	重量	1.45kg(ケーブル、バッテリー含む)
記録媒体	microSDカード16GBまで対応 (microSDカード4GB付属)	防水・防塵性能	IP68(カメラヘッド)
使用温度範囲	0°C～45°C	保管温度範囲	-10°C～60°C
カメラ焦点	1～6cm	カメラケーブルの交換	○
USB端子	USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)	付属品	<ul style="list-style-type: none">ファイバースコープ(カメラケーブル)トップクリップキャリングケースmicroSDカード(4GB)USB-Cケーブル映像出力ケーブルリチウムイオン充電池(内蔵)コンタクトカードトップガイド取扱説明書保証書

・純正品検査証
・シリアル番号登録済タグ(本体貼付)

2倍デジタルズーム機能

3.5インチTFT大画面カラーモニター付き工業用内視鏡。

静止画・動画の撮影、保存が親指一つで行えるシンプルな操作性。

文字の読み取りや配管内部の天地左右などがダイヤル調整、本体可動で瞬時に回転修正できる「スマートビュー機能」搭載。

※ビデオフレックスG4は工業用です。人体・生物への使用を禁じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.