

品番：EA750FS-10B

品名：φ9.0mmx 10m ハンディースコープ



販売価格	96,000円(税抜) / 105,600円(税込)		
カタログ価格	96,000円(税抜) / 105,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/28 02:18現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0201ページ		



仕様

カメラヘッド径	φ9mm	ケーブル長	10m
モニターサイズ	3.5インチ	microSDカード対応	16GBまで
側視	○	カメラケーブルの交換	○
画像調整機能	○	解像度	320×240
光源	高輝度白色LED(5段階調整)	電源	リチウムイオン充電電池(内蔵)
サイズ	全長:207mm、モニター部: 96×181mm	重量	1.45kg(ケーブル、バッテリー含む)
記録媒体	microSDカード16GBまで対応 (microSDカード4GB付属)	防水・防塵性能	IP68(カメラヘッド)
使用温度範囲	0℃~45℃	保管温度範囲	-10℃~60℃
カメラ焦点	1~6cm	USB端子	USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
解像度(記録データ)	静止画 640×480pixel : JPEG形式 動画 640×480pixel : AVI形式	ズーム機能	2倍望遠(100~200%)
ケーブルの最小曲げ半径	70mm	連続使用時の電池寿命	約6時間(最大負荷時)
付属品	・ファイバースコープ(カメラケーブル) ・トップクリップ		

	<ul style="list-style-type: none">・キャリングケース・microSDカード(4GB)・USB-Cケーブル・映像出力ケーブル・リチウムイオン充電電池(内蔵)・コンタクトカード・トップガイド・取扱説明書・保証書・純正品検査証・シリアル番号登録済タグ(本体貼付)	
--	---	--

2倍デジタルズーム機能

3.5インチTFT大画面カラーモニター付き工業用内視鏡。

静止画・動画の撮影、保存が親指一つで行えるシンプルな操作性。

文字の読み取りや配管内部の天地左右などがダイヤル調整、本体可動で瞬時に回転修正できる「スマートビュー機能」搭載。

※ビデオフレックスG4は工業用です。人体・生物への使用を禁じます。

【用途】

- ・救助 がれき下の確認・搜索
- ・空調 エアコンの内部確認、ダクト内の保守点検
- ・住宅 壁・床下・天井裏・雨どいの確認
- ・輸送 梱包物内部の観察
- ・警備 捜査、証拠写真
- ・研究 生物植物の観察・教育現場
- ・水道 配水管の錆、腐食、詰まりの診断
- ・建設 壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断
- ・車両 エンジン、機械の内部観察、異物混入チェック
- ・電気 トランスや配電盤のチェック
- ・工場 大型機械、設備の保守点検

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.