

品番：EA750FS-30A

品名：φ6mmx1m ハンディースコープ (3D先端可動式)



販売価格	271,200円(税抜)／298,320円(税込)			
カタログ価格	271,200円(税抜)／298,320円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/04/30 23:19現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	0352ページ			



先端カメラ部が水平360°・垂直210°と片手操作で広域3D可動する為、奥所・狭所をスムーズに検査できます

仕様

カメラヘッド径	φ6mm	ケーブル長	1m
モニターサイズ	3.5インチ	microSDカード対応	8GBまで
側視	×	解像度	カメラ:960×720 モニター:720×480
光源	高輝度LED6灯(7段階切替)	電源	3.7Vリチウムイオンバッテリー
サイズ	115×115×190(H)mm	重量	485g(充電電池含)
保存ファイル形式	静止画:JPEG・BMP、 動画:MP4	防塵・防水性能	IP68(カメラヘッド)
付属品	ビデオケーブル、USBケーブル、ACアダプター、グリップ付マグネットホルダー、収納ケース、microSDカード(8GB)、カードリーダー、スクリュードライバー、リチウムイオン充電電池(内蔵)、コンタクトカード	焦点距離	2.5～10cm
視野角	85°	照度	20,000lux

デジタルズーム	4倍（10%刻み）	稼働時間	約3.5時間
充電時間	約4時間	作業環境	温度：－10℃～＋50℃ 湿度：20～85%rH（結露なきこと） 高度：～4000m
保管環境	温度：－20℃～＋60℃ 湿度：～80%rH		
先端カメラ部が水平360°・垂直210°と片手操作で広域3D可動する為、奥所・狭所をスムーズに検査できます。			
REC機能付：静止画像と動画で記録できます。			
ホールド機能付：フレームを固定できます。			
画像回転機能：90°ずつ表示画像を回転できます。			
カメラヘッドはチタン製、ケーブルはフレキシブルタングステン製で耐久性に優れています。			
付属のケーブルでテレビ画面に画像を表示できます。			
マグネットホルダーを装着すると金属面への固定ができます。			
直感的に操作可能なジョイスティック式リモコン			
HDMI端子対応。付属のケーブルでテレビ画面に画像を表示できます。			
メンテナンスに便利な着脱式カメラケーブル			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.