

品番：EA750FV-21C

品名：φ5.5mmx1.0m ハンディースコープ



販売価格	61,900円(税抜)／ 68,090円(税込)		
カタログ価格	61,900円(税抜)／68,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/22 07:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0352ページ		



仕様

メーカー	サンコー(THANKO)	型番	LC551FTU
カメラヘッド径	φ5.5mm	ケーブル長	1m(形状記憶型)
モニターサイズ	4.3インチ	SDカード対応	×
側視	○	解像度	動画:1280×720 25fps 静止画:1280×720
光源	高輝度白色LED6灯(調光機能付き)	電源	単3電池×4本(別売)
サイズ	114×240×195mm	重量	395g
内蔵メモリ	32GB	保存ファイル形式	静止画:JPEG、動画:AVI
防塵・防水性能	IP67(カメラケーブル部)	付属品	本体、アタッチメント3種(フック・側視ミラー・磁石)、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、専用ハードケース
焦点距離	5～60mm	動作温湿度	-10～60℃/15～85%RH
連続駆動時間	約3時間	表示部	4.3インチカラー液晶ディスプレイ

先端径が5.5φのインターロック式チューブを採用。先端に白色LEDライトが6個搭載されており、本体にある調整スライダーで6段階に明るさ調整、オフの切替が可能です。

側視ミラー、フック、磁石の3種類のアタッチメント付き。様々な用途にご利用いただけます。

形状記憶型フレキシブルチューブでお好みの形に調節が可能です。隙間や配管にフィットし、細部の確認もスムーズに行うことができます。

本体にはメモリ32GBを内蔵し、現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもでき便利に活用できます。

本製品には4.3インチのカラーディスプレイを搭載。画面を見ながら動画と音声、静止画の撮影ができ、本体内蔵メモリへ保存する事ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.