品番: EA750FV-81

品名: φ3.9mmx 3m ハンディースコープ(先端可動式)



販売価格	100,000円(税抜)/110,000円(税込)				
カタログ価格	100,000円(税抜)/110,000円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>3</b> (2025/11/16 09:36現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					















## 仕様

メーカー	サンコー(THANKO)	型番	CAWA24S1M
カメラヘッド径	φ3.9mm	ケーブル長	1m
モニターサイズ	5インチ	microSDカード対応	32GBまで (Class10推奨)
側視	0	解像度	静止画:1280×720、動画: 1280×720 25fps
保存形式	静止画:JPG、動画:MOV	焦点距離	20~50mm
光源	白色LED6灯 (3段階明るさ調整)	電源	リチウムポリマー充電池(内蔵)
サイズ	135(W)×50(D)×335(H)mm	重量	420g
記録媒体	microSDカード32GBまで対応 (microSDカード8GB付属)	防水·防塵性能	IP67(カメラおよびケーブル部)
使用温度範囲	−10℃~60℃	充電時間	6~7時間
連続使用時間	3~3.5時間	付属品	microSDカード(8GB)、USBケーブル、 USB-ACアダプター、クリーンクロス

2方向に180度先端カメラが曲がる先端可動式3.9mm工業用内視鏡

先端カメラ部は手元のダイヤルを回すと、左右2方向に180度曲がります。

ケーブル部およびカメラ部は、IP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.