

品番：EA750FX-60

品名：φ40-100mm管内検査カメラ(シースネイクマイクロリール)



販売価格	799,000円(税抜)／878,900円(税込)		
カタログ価格	799,000円(税抜)／878,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/08 02:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



曲管通過可能な小径カメラヘッド(φ40mm配水管の曲がりやトラップにも対応します)

仕様

メーカー	リジッド(RIDGID)	型番	35143
商品名	シースネイク	適合モニター	EA750FP-10A(別売)
曲管通過可能な小径カメラヘッド(φ32/40mm配水管の曲がりやトラップなどにも対応します。)			
光源	LEDライト×6灯	防水深度	81m
適応配管径	φ40～100mm	カメラヘッド径	φ25mm
ケーブル長	30m	解像度	510×496
サイズ	337×168×361(H)mm	重量	4.7kg
軽量小型設計で、トラックへの積み込みや現場への持ち込みが簡単。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.