

品番：EA750FZ-1

品名：φ4.5mm×1m ハンデ`イスコープ° (先端可動/スマホ対応)



販売価格	139,200円(税抜) / 153,120円(税込)		
カタログ価格	139,200円(税抜) / 153,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/21 13:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0346ページ		



「180°可動式小型ヘッド×Wi-Fi対応」手持ちのスマホやタブレットで狭い場所でもあらゆる方向を確認!

### 仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	76005
光源	フロント5LED	サイズ(W×D×H)mm	35×50×207.5
重量(g)	248	電源	DC in 5V 1A, USBタイプC
カメラヘッド径	φ4.5mm	フォーマット(モバイル端末ストレージ上)	静止画JPG・動画MP4(解像度1024×768)
防水規格	IP67	プローブ長	1m
付属品	清掃キット、収納ケース、説明書	充電時間	約2時間
使用温度	0℃~40℃(充電時&WIFI機能)	使用時間	約4時間
バッテリー	2600mAh(Li-ion)	視野角	90°
作業温度	-10℃~60℃	保管温度	-10℃~60℃
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4Ghz, 1~13ch	伝送距離	0~10m (通常空間)
ネック角度	右180°	プローブヘッド材質	ステンレス
プローブ素材	ステンレス(外側編組)		

対象物の分解不要で検査時間を大幅削減

小径ヘッドで狭い場所へもらくらくアクセス!

ケーブルは、水・機械油・ガソリン・ブレーキフルード・軽油・トランスミッションオイルに対応

画像・動画の確認には専用アプリ「Videoscope i」のダウンロードが必要となります(Android5.0/iOS10.0以降対応)

Wi-Fiでスマートフォンやタブレットとワイヤレス接続!画像や動画をすぐに確認、端末に保存できます

コントロールホイールでヘッド部分をスムーズに操作できます

約250gの軽量設計で、片手での操作も可能

多方向が見えるフレキシブルヘッドを搭載

「180°可動式小型ヘッド×Wi-Fi対応」手持ちのスマホやタブレットで狭い場所でもあらゆる方向を確認!

180°可動式小型ヘッドで狭い場所でもあらゆる方向を確認

スマートフォンやタブレットの画面から、明るさ調整・静止画/動画切り替えの操作も可能です

製造組立、機器メンテナンス、航空、鉄道、自動車、建物メンテナンス等に

EA750FZ-2Aを装着することでプローブをストレートに保持し、通気口やダクト内をより効率的に検査できます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.