

品番：EA755CA-1B

品名：x20～x220 マイクロスコープ(偏光付)



販売価格	66,600円(税抜) / 73,260円(税込)		
カタログ価格	66,600円(税抜) / 73,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 09:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0682ページ		



仕様

メーカー	サンコー(THANKO)	型番	DINOAM4515ZT
シリーズ	Dino-Lite Edge	サイズ	約φ32×105(H)mm
対応OS	Windows Vista 7/8/10/11 Mac OSX 10.5 以降	電源	USBパスパワー
インターフェース	USB 2.0	解像度	1280×1024px 約130万画素
倍率	約20～220倍	視野	130万画素
フレームレート	30fps	センサー	1.3Mpixels 1/4インチCMOS
露出・補正	自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正	適応確認済規格	CE、FCC、ROHS
最小目盛	0.001mm	光源	白色LED球8灯
機能	偏光機能、計測機能、キャリブレーション機能	材質	本体:ポリカーボネート レンズ:ガラス
重量	104g	付属品	先端部アタッチメント5種、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、収納袋、ケーブルバンド

AMR/偏光などの機能を搭載した使い勝手の良いマイクロスコープ

広範囲の拡大率に変更可能です。
低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率を変更できます。

自動倍率読み取り機能 (AMR) 付き偏光フィルター搭載
ダイヤルの倍率を変更するとそれに追従して自動的に画面上の倍率を変更される機能です。
倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映され、測定の精度や効率が向上します。

専用ソフトウェアを使用することで、画像解析やデータ管理が可能になります。
(※専用ソフトウェアはメーカーサイトよりダウンロード可能です。)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.