

品番 : EA755CA-2A

品名 : x10~x230 マイクロスコープ



販売価格	25,300円(税抜) / 27,830円(税込)		
カタログ価格	25,300円(税抜) / 27,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/27 14:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0682ページ		



仕様

メーカー	サンコー (THANKO)	型番	DINOAM3103
シリーズ	Dino-Lite Premier	倍率	約10~230倍 ※対象物と密着した場合は、約50倍と200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用はスタンドなど保持用具の使用をお勧めします。 ※約50倍~200倍の間での使用には制約がございます。 この間の倍率をご利用される場合は、先端部取り外し可能なモデルのご利用をお勧めします。
視野	30万画素	最小目盛	0.001mm
光源	LED8個	電源	USB2.0
レンズ材質	ガラス	サイズ	φ32×103mm
重量	98g	付属品	収納袋、ケーブルバンド
解像度	VGA(640×480)	対応OS	Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5以降(マイクロタッチは利用できません)
フレームレート	30fps	センサー	0.3Mpixels、1/4インチ CMOS
露出・補正	自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正	適応確認済規格	CE, FCC, ROHS

本体に倍率をロックすることができるロック機能が搭載。
測定機能付
置き台(スタンド)は付属していません。
ケーブルの断線を防ぐ接続部デザイン
接着剤の使用を極力少なくし、ボディ剛性をアップ。
ピントを調整している間の画像の動きを改良。高倍率でも精密な調整が容易に。
倍率ダイヤルの動きを改良。各倍率への移動がスムーズに。
マイクロタッチを改良
静電気防止
専用ソフトウェアを使用することで、画像解析やデータ管理が可能になります。 (専用ソフトウェアはメーカーサイトよりダウンロード可能です。)

代替品

	<p>品番 EA755CB-11</p> <p>コメント 撮影ボタンのキャリブレーション機能付き</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.