

品番：EA755CA-31A

品名：x 5～x200 マイクロスコープ(AE機能付)



販売価格	21,700円(税抜) / 23,870円(税込)		
カタログ価格	21,700円(税抜) / 23,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/27 10:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	サンコー(THANKO)	型番	DINOAM3111
シリーズ	Dino-Lite	サイズ	32(W)×103(D)×32(H)mm
対応OS	Windows 10/11 Mac OSX 10.14以降(マイクロタッチは利用できません)	推奨動作環境	CPU: 2.9 GHz デュアルコア Intel Core i5 以上 RAM: 4 GB以上 HDD: 150 MB以上の空き容量
電源	USBバスパワー	インターフェース	USB2.0
解像度	VGA(640×480) 約30万画素	フレームレート	30fps/60fps
センサー	0.3Mpixels 1/4インチCMOS	露出・補正	自動露出機能あり
倍率	約5～20倍、～200倍	適応確認済規格	CE, FCC, ROHS
光源	白色LED 8灯	重量	約100g
付属品	ケーブルバンド		

パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能

低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更でき、個人用からプロユースまで幅広く使用できます。

拡大率変更の操作も、面倒な設定の必要は一切なし。ダイヤルを回すだけの簡単設定

AE(自動露出)機能:暗い画面でも自動的に露出を調整します。

LEDライト8個で、暗い対象物も明るく照らします。

専用ソフトウェアを使用することで、画像解析やデータ管理が可能
(※専用ソフトウェアはメーカーサイトよりダウンロード可能です。)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.