

品番：EA755CA-4

品名：x500～x550 マイクロスコープ



販売価格	60,000円(税抜) / 66,000円(税込)		
カタログ価格	60,000円(税抜) / 66,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/27 14:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0682ページ		



仕様

メーカー	サンコー (THANKO)	型番	DINOAM4515T5
シリーズ	Dino-Lite Edge	サイズ	φ33×95mm
対応OS	Windows 7/8/10/11 Mac OSX 10.5以降	電源	USBバスパワー
インターフェース	USB2.0	解像度	1280×1024
視野	約130万画素	フレームレート	30fps
センサー	1.3Mpixels 1/4"COMS	露出・補正	自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
倍率	500～550倍	適応確認済規格	CE, FCC, ROHS
最小目盛	0.001mm	光源	白色LED8個
機能	偏光機能、計測機能、キャリブレーション機能	重量	104g
付属品	先端アタッチメント5種、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、収納袋、ケーブルバンド		

500倍の高倍率&高画質とAMR搭載の高倍率マイクロスコープ

自動倍率読み取り機能(AMR)付き偏光フィルター搭載
ダイヤルの倍率を変更するとそれに追従して自動的に画面上の倍率に変更される機能です。

倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映され、測定の精度や効率が向上します。

専用ソフトウェアを使用することで、画像解析やデータ管理が可能になります。
(※専用ソフトウェアはメーカーサイトよりダウンロード可能です。)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.