

品番：EA755CA-5A

品名：x20～x220 マイクロスコープ(偏光タイプ)



販売価格	86,100円(税抜) / 94,710円(税込)		
カタログ価格	86,100円(税抜) / 94,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/27 15:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	サンコー(THANKO)	型番	DINOAM7115MZT
倍率	20～220倍	光源	白色LED球×8個
電源	USB2.0	サイズ	φ32×105mm
センサー	5Mpixels、1/4"COMS	重量	135g
最小目盛	0.0001 μmまで表示可能	対応OS	Windows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12～10.14
付属品	本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、収納袋、ケーブルバンド	解像度	2592×1944
フレームレート	10fps 5MP/3MP/2MP 25fps 1.3MP 30fps VGA	ファイル形式	静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG 動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF
露出・補正	自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正	ライト	白色LEDライト8灯
適応確認済規格	CE, FCC, ROHS		
偏光タイプ			

先端部取り外しが可能で、対象物により近付けることが可能です

偏光フィルター搭載で乱反射を抑えた鮮明な撮影が可能です。

LEDの点灯パターンを細かく設定可能なFLC機能搭載

バーコード読み取り、IPカメラ、インターバル撮影、計測機能付

代替品



品番 EA755CA-1B

コメント 解像度:1280×1024px(SXGA)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.