

品番：EA756B-45

品名：x4.0/35mm ポケットルーペ(白)



販売価格	4,290円(税抜) / 4,719円(税込)		
カタログ価格	4,290円(税抜) / 4,719円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 20:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0687ページ		



仕様

メーカー	エッセンバッハ光学	型番	1710-64
倍率	4倍	レンズ径	35mm
サイズ	52×53×23mm	重量	28g
カラー	ホワイト	付属品	ストラップ(約88cm)
目とレンズの適正距離	8cm	Dpt.	16
レンズ種類	アスフェリカル(非球面)		

PXM光学樹脂

ゆがみの少ない非球面レンズ

かたつむり形の携帯用高倍率ルーペ

ケースはほこりが入りにくい気密構造

コンパクトサイズでストラップを通して首に掛けられます。

傷が付きにくく、明るく拡大

本体に「目とレンズの適正距離」を表示(※目とレンズの適正距離を参考にご使用ください)

ケースが平らな面を対象物に向けて使用

目打ちのような先の尖ったものでヒンジ部分に穴をあけストラップを取り付けてください。

代替品



品番 EA756FH-2A

コメント 変更点:レンズ径、倍率(4倍、7倍)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.