

品番 : EA756B-96

品名 : x 4.0 /  $\phi$  35mm ポケットルーペ(LEDライト付)



販売価格	9,400円(税抜) / 10,340円(税込)		
カタログ価格	9,400円(税抜) / 10,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/18 22:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0697ページ		



## 仕様

メーカー	エッセンバッハ光学	型番	1520-94
倍率	4倍	レンズ径	35mm
光源	LED球	電源	CR2032×1個(付属)
サイズ	55×55×30mm	材質	PXM光学樹脂レンズ
重量	43g	目とレンズの適正距離	8cm
Dpt.	16	レンズ種類	アスフェリカル(非球面)
ストラップ長	約88cm		

かたつむり形のライト付き携帯用高倍率ルーペ

ケースはほこりが入りにくい気密構造

本体に「目とレンズの適正距離」を表示(※目とレンズの適正距離を参考にご使用ください)

ケースが平らな面を対象物に向けて使用

お子様のご使用にも最適です。

ストラップは電池蓋を外して取り付けてください。

※ストラップのカラーは、予告なく変更することがございます。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.