品番: EA756BB-12A

品名: x10/14mm 精密リネンテスター



販売価格	3,300円(税抜)/3,630円(税込)					
カタログ価 格	3,300円(税抜)/3,630円(税込)					
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 22:16現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	0696ページ					







カタログ訂正

24/12/04 レンズ径の訂正。誤:14mm、正:12mm(9025 No.55,56)

仕様

メーカー	エッシェンバッハ光学	型番	1271
倍率	10倍	レンズ径	12mm
サイズ	使用時:20×27×28(H)mm 収納時:20×27×8mm	材質	レンズ:PXM光学樹脂 本体:ABS樹脂
重量	4g	Dpt.	40
レンズ種類	プラノコンベックス(片面可視)		

スケール付(15mm、最小目盛1mm)

繊維の織りあがりや印刷などの検査用ルーペ

傷が付きにくく、明るく拡大

折り畳むと小さくなり持ち運びに便利

軽量タイプ

株式会社エスコ