品番: EA756BB-13A

品名:x8/18mm 精密リネンテスター



販売価格	3,400円(税抜)/3,740円(税込)				
カタログ価格	3,400円(税抜)/3,740円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/16 22:16現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0696ページ				







カタログ訂正 24/12/04 レンズ径の訂正。誤:18mm、正:16mm(9025 No.55,56)

## 仕様

メーカー	エッシェンバッハ光学	型番	1272
倍率	8倍	レンズ径	16mm
サイズ	使用時:28×35×35(H)mm 収納時:28×35×12mm	材質	レンズ:PXM光学樹脂 本体:ABS樹脂
重量	6g	Dpt.	30
レンズ種類	プラノコンベックス(片面可視)		

スケール付(20mm、最小目盛1mm)

繊維の織りあがりや印刷などの検査用ルーペ


傷が付きにくく、明るく拡大

折り畳むと小さくなり持ち運びに便利

軽量タイプ

## 代替品

品番	EA756FJ-2
コメント	x7/19mm



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.