

品番：EA756BE-11

品名：x10/30mm スケールルーペ(LEDライト付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,500円(税抜)／6,050円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 5,500円(税抜)／6,050円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/08/04 07:35現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0696ページ                      |      |   |



LEDライト付の為、暗がりでも使用できます

仕様

|                                          |                |      |            |
|------------------------------------------|----------------|------|------------|
| 倍率                                       | 10倍            | レンズ径 | 30mm       |
| 電源                                       | L936f電池×4個(付属) | 光源   | LEDチップ(8灯) |
| 測定範囲                                     | 15mm           | 最小目盛 | 0.1mm      |
| サイズ                                      | φ45×53mm       |      |            |
| 革ケース付属                                   |                |      |            |
| スケール付                                    |                |      |            |
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池(EA758YE-25)をご購入下さい。 |                |      |            |
| ガラスレンズ                                   |                |      |            |
| LEDライト、スケール、目盛付                          |                |      |            |

代替品

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | 品番 EA756BS-2<br>コメント LEDライトなし |
|--|-------------------------------|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.