

品番：EA756BR-4

品名：x2.8/75x100mm デスクトップルーペ(LEDライト付)



販売価格	21,600円(税抜) / 23,760円(税込)		
カタログ価格	21,600円(税抜) / 23,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/02 23:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0698ページ		



単3

大きなレンズで広い範囲を一度に見られるライト付き置き型ルーペ

仕様

メーカー	エッセンバッハ光学	型番	1565-12
倍率	2.8倍	レンズサイズ	75×100
光源	LED球	電源	単3電池×3本(付属)
サイズ	100×100×105mm	材質	PXM光学樹脂レンズ
目とレンズの適正距離	20cm	Dpt.	7
重量	245g	レンズ種類	アスフェリカル(非球面)

大きなレンズで広い範囲を一度に見られるライト付き置き型ルーペ

LEDライトで鮮明に拡大します。

75×100mmの大型レンズだから広い面積を一度に拡大します。

レンズの下で、書き込みやちょっとした細かい作業ができます(レンズ下=約8cm)

傷が付きにくく、明るく拡大します。

点灯開始30分後に自動消灯するオートシャットオフ機能搭載

スイッチはプッシュ式

大きいレンズで作業スペースがたっぷり

覗き込みやすい傾斜設計

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.