


品番 : EA756C-10A

品名 : x 7.0/35mm ルーペ(LEDライト付)



販売価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 04:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	エッセンバッハ光学	型番	1511-7
倍率	7倍	レンズ径	φ 35mm
全長	148mm	光源	LED球
電源	単3電池×2本(付属)	屈折率(m-1)	28
レンズ	PXM光学樹脂製	コーティング	セラティックコーティング
材質	本体:ABS樹脂	目とレンズの適正距離	6cm
レンズ種類	非球面(アスフェリカル)	重量	86g
付属品	輝度調整キャップ(イエロー・オレンジ・ブライ)、専用ケース		

LEDライトの光が対象物を均等に照射

歪みの少ない非球面レンズ

傷が付きにくく、明るく拡大します。

注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

#### 代替品

品番	EA756C-23
----	-----------



コメント スタンド付き

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.