

品番：EA756C-35

品名：x3.0/90x55mm ルーペ(LEDライト付・角形)



販売価格	17,900円(税抜) / 19,690円(税込)		
カタログ価格	17,900円(税抜) / 19,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/29 04:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0685ページ		



#### 仕様

メーカー	エッセンバッハ光学	型番	1512-2M
倍率	3倍	レンズサイズ	54×90mm
全長	204mm	光源	LED球
電源	単3電池×2本(付属)	レンズ	PXM光学樹脂製
重量	本体:180g モベース:52g	屈折率(m-1)	8
材質	本体:ABS樹脂	目とレンズの適正距離	25cm
レンズ種類	非球面(アスフェリカル)	付属品	輝度調整キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用ケース

専用ケース、専用スタンド付

専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。

歪みの少ない非球面レンズ

LEDライトの光が対象物を均等に照射

傷が付きにくく、明るく拡大します。

※二次電池はご使用できません。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.