

品番：**EA756C-52**

品名：x3.5/58mm デスクトップルーペ(LEDライト付)



|         |                                     |      |   |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格    | <b>25,100円</b> (税抜) / 27,610円(税込)   |      |   |
| カタログ価格  | 25,100円(税抜) / 27,610円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | <b>最新在庫: 0</b> (2026/06/24 07:55現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                                   | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                                     |      |   |



#### 仕様

|        |             |            |              |
|--------|-------------|------------|--------------|
| メーカー   | エッセンバッハ光学   | 型番         | 1586-14      |
| 倍率     | 3.5倍        | レンズ径       | 58mm         |
| ライトカラー | ホワイト        | 光源         | LEDチップ       |
| 電源     | 単3電池×3本(付属) | サイズ        | 145×80×55mm  |
| 材質     | PXM光学樹脂レンズ  | 目とレンズの適正距離 | 25cm         |
| Dpt.   | 14          | レンズ種類      | アスフェリカル(非球面) |
| 重量     | 170g        | 照度         | 4000ルクス      |
| 連続点灯   | 約40時間       |            |              |

専用ケース付

マウスの形を応用して生まれたルーペ

握りやすい自然な形だから長時間使用しても疲れにくいユニバーサルデザイン

高輝度LEDライト付だから鮮明に拡大

点灯開始30分後に自動消灯するオートシャフトオフ機能搭載

ゆがみの少ない非球面レンズ採用

傷が付きにくく、明るく拡大

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品



品番 EA756C-36

コメント 3.5倍

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.