品番: EA756TB-2B

品名: x3.0/130mm 拡大鏡(LED照明付)



| 販売価格 | 47,300円 (税抜) / 52,030円(税込) | | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格 | 47,300円(税抜)/52,030円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/11/16 18:13現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 0693ページ | | | | |







仕様

| メーカー | オーツカ光学 | 型番 | SKKL-F |
|-----------|--|----------|------------------------|
| 倍率 | 3倍 | レンズ径 | 130mm |
| 光源 | LED球 40灯 | 電源 | AC100V |
| アーム長 | 1000mm | クランプサイズ | 15~60mm |
| 重量 | 2.0kg(レンズ含まず) | サイズ | 260(W)×585(D)×160(H)mm |
| 焦点距離 | ワーキングディスタンス(レンズの下の面〜ワークまでの距離):130mm アイポイント(レンズ〜目の距離): | 消費電力 | 9W |
| 調光機能 | 無 | ヘッドサイズ | φ 230mm |
| ACアダプタサイズ | 96×44×29mm(電線含まず) | ACアダプタ重量 | 300g(電線含む) |
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | 防水·防塵等級 | IP20(屋内使用に限る) |

ガラスレンズ

消費電力を従来の約65%に削減。

フリーアーム・クランプ取付式

自在式で検査、設計、工作作業等、多用途に使用できます。

フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。

ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。

コメント

強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。

ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。

代替品



品番 EA756TE-2

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.