


品番 : EA756TB-7

品名 : x1.75/φ120mm 拡大鏡(LED照明付)



販売価格	26,100円(税抜) / 28,710円(税込)		
カタログ価格	26,100円(税抜) / 28,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 19:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0684ページ		



仕様

メーカー	山田照明	型番	Z-37RLW
サイズ	セード幅: φ170mm レンズ径: φ120mm アーム長: 最長740mm (370+370mm)	倍率	1.75倍
取付方法	クランプ	クランプサイズ	55mmまで
光色	LED 昼白色	色温度	5000K
演色性	90Ra	LEDタイプ	LED一体型
従来光源相当	白熱60W相当	光源仕様	LED 7.5W
調光	ソフトスタート調光	カラー	ホワイト
電圧	100V専用	電源	ACアダプター(付属)
定格光束(LED)	470lm	消費電力(LED)	7.5W
固有エネルギー消費効率(LED)	62.6lm/W	LEDモジュール寿命	40000時間
材質	鋼、アルミ、樹脂、ガラスレンズ	重量	1.5kg

セードの中心に大型レンズをつけたタスクライト

使いやすいバネ内蔵アームと見やすくなった拡大レンズで、細かい作業や趣味・読書など手元をしっかりと見たい時に最適。

光源は5000Kで、色の再現性の高いRa90のLEDを採用。

無影設計で影ができず、歪みが少ない倍率1.75倍のレンズ越しの対象物がはっきり見えます。

レンズを使用しないときは、太陽光の集光による火災を防ぐためのレンズキャップを付属可能。

100%～30%の無段階調光

ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)

直前の消灯時のあかるさを覚えているラストメモリー機能付き。

レンズをのぞいて作業する時に使い勝手の良い上側配置スイッチ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.