

品番：EA756TD-3

品名：x10 / 85mm 拡大鏡(調光LED照明付)



販売価格	99,000円(税抜)／108,900円(税込)		
カタログ価格	99,000円(税抜)／108,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/16 11:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0693ページ		



仕様

メーカー	オーツカ光学	型番	ENVL-B
倍率	10倍	レンズ径	85mm
光源	LED球 40灯	電源	AC100V
ベースサイズ	188×320mm	重量	1.9kg(レンズ含まず)
全高	330mm	消費電力	9W
調光機能	100～10%	ヘッドサイズ	φ 230mm
ACアダプタサイズ	96×44×29mm(電線含まず)	ACアダプタ重量	300g(電線含む)
使用温度範囲	5～35℃	防水・防塵等級	IP20(屋内使用に限る)
ガラスレンズ			
ビニール製ロゴ入りレンズカバー付き			
スタンダードなテーブルスタンド式			
LEDライト付			
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。			
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100％～約10％の間で光量を調節できます。			
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。			

作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.