

品番：EA757AD-120

品名：x10/21mm 双眼鏡



販売価格	19,900円(税抜)／21,890円(税込)		
カタログ価格	19,900円(税抜)／21,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/26 17:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ニコン (Nikon)	型番	アキュロンT02
倍率	10倍	対物レンズ有効径	21mm
最短合焦距離	3.0m	実視界	5.0°
見掛視界	47.2°	1000mにおける視界	87m
ひとみ径	2.1mm	アイレリーフ	8.3mm
明るさ	4.4	サイズ	104(W)×34(D)×87(H)mm
重量	195g	眼幅調整範囲	56～72mm
付属品	ケース、ネックストラップ		

アーティストの演奏や表情を、最前列感覚で鑑賞
屋内なら4～8倍程度の双眼鏡があれば、アーティストの表情やパフォーマンスなど、見たいシーンをクローズアップして楽しめます。10倍なら、さらに見たいシーンをつぶさに見ることが可能。まるで最前列にいるような臨場感で、アーティストをより身近に感じることができ、特別な感動が味わえます。

さまざまなシーンにフィットする洗練されたブラックモデル
ファッションを選ばないシックなブラックボディーは、格式が高めのコンサートホールや劇場はもちろん、ライブハウスやスポーツの試合会場など、シーンを選ばずに使えます。

気軽に持ち歩ける、おしゃれな軽量・コンパクトボディー
重さを気にせず持ち歩ける、195gの軽量ボディー。ライブやコンサート会場はもちろん、劇場、スタジアムなどでも邪魔にならないコンパクトサイズです。付属のネックストラップで首にかけておけるので、両手を自由に使って思いきり楽しめるだけでなく、必要な時にすぐに手に取ることができます。身軽に動きたい旅行先にもぴったりのサイズ感で、小さめのバッグにもすっきりと収納できます。

屋内でも明るく鮮明な視界を実現する、多層膜コーティング

光が少なく視界が見えづらいコンサートホールや劇場、室内競技場で快適に使うなら、視界が明るいモデルがおすすめです。アキュロン T02 は、光の透過率を高める多層膜コーティングを採用。屋内だけでなく、曇天下の屋外競技場や夜の野外コンサートなど、さまざまなシーンで活躍します。

操作しやすいターンズライド方式の接眼目当て

スムーズなピント合わせを実現する大きなピントリング

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.