

品番：EA757AD-123

品名：x 8/30mm 双眼鏡(防水)



販売価格	29,400円(税抜) / 32,340円(税込)		
カタログ価格	29,400円(税抜) / 32,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 12:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1964ページ		



仕様

メーカー	ニコン(Nikon)	型番	PROSTAFF P7 8X30
倍率	8倍	対物レンズ径	30mm
最短合焦距離	2.5m	実視界	8.7°
明るさ	14.4	サイズ(mm)	130×52×125
重量	485g	付属品	接眼キャップ、対物キャップ、ケース、ストラップ
眼幅調整範囲	56~72mm	見掛視界	62.6° 見掛視界:ISO14132-1:2002に基づいた見掛視界の表記数値。
1000mにおける視界	152m	ひとみ径	3.8mm
アイレリーフ	15.4mm	防水性能	1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計(水中での使用はできません)、防曇。

広い範囲を見渡せる見掛視界62.6°の広視界タイプ。見たいものを捉えやすいので、バードウォッチングで素早く動く野鳥を探したり、スポーツ観戦で選手の動きを追い続けたり、またアウトドアや旅行でダイナミックな自然を楽しんだり、とオールラウンドに活躍します。

すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。

水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。

視度調整リングにロック機構を搭載。操作時や観察したいタイミングで不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。

防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。水辺での使用、また夜露など急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。

手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディ。

グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した、軽量ボディ。

メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。

接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンズライド方式。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.