品番: EA757AD-127

品名:x8/30mm 双眼鏡(防水)



販売価格	77,500円(税抜)/85,250円(税込)				
カタログ価 格	77,500円(税抜)/85,250円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/09 13:43現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					



















仕様

メーカー	ニコン(Nikon)	型番	MONARCH M7 8x30
倍率	8倍	対物レンズ径	30mm
最短合焦距離	2.0m	実視界	8.3°
明るさ	14.4	サイズ(mm)	125(W)×48(D)×119(H)
重量	465g	付属品	接眼キャップ、対物キャップ、ケース、ス トラップ
ひとみ径	3.8mm	1000mにおける視界	145m
アイレリーフ	15.1mm	見掛視界	60.3°
眼幅調整範囲	56-72mm	防水性能	1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計(水中での使用はできません)、防曇。

高度な光学性能によってもたらされる見やすい広視界とコントラストを追求したMONARCHシリーズ。M7は外観を洗練された握りやすいデ ザインに一新し、視度調整リングにロック機構を装備した本格的なオールラウンドモデルです。

見掛視界60.3°の広視界タイプで、臨場感あふれる迫力あるシーンが眼前に迫ります。また、すべてのレンズとプリズムに多層膜コーティング を採用。補助プリズムには高反射誘電体多層膜、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現し ています。バードウォッチングはもちろん、アウトドア、スポーツ観戦、星空観察にも最適です。

水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふ き取ることができます。

ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正するとともに、高いコントラストと解像力を実現。野鳥のきめ細やかなディティールまでつぶさに観察できます。

グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。

視度調整リングにロック機構を搭載。使用中や操作時に、不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。

防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺の使用、夜露や急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。

手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。

メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。

接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。

紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.