

品番：EA757AD-130

品名：x7/50mm 双眼鏡(防水・防曇)



販売価格	274,000円(税抜) / 301,400円(税込)		
カタログ価格	274,000円(税抜) / 301,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/14 22:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1964ページ		



仕様

メーカー	ニコン(Nikon)	型番	7x50IF HP WP TROPICAL SCALE
倍率	7倍	対物レンズ径	50mm
最短合焦距離	24.5m	実視界	7.3°
明るさ	50.4	サイズ(mm)	210(W)×80(D)×217(H)
重量	1390g	付属品	目当てアタッチメント、ツノ型目当て、対物キャップ、ケース、オイヒモ、吊りヒモ
ひとみ径	7.1mm	1000mにおける視界	128m
アイレリーフ	15mm	見掛視界	48.1°
眼幅調整範囲	56-72mm	防水性能	5mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計(水中での使用はできません)

業務用として、耐久性、防水性、機能性を特に重視。ハードな条件の航海や、さまざまな観測など、あらゆる分野で活躍するL字スケール入り双眼鏡です。

距離・大きさを測ることができるL字スケールを採用。

本体グリップ部の擬革素材を改良。雨や夜露などハードな使用シーンでも安心。

窒素ガスを充填した防水・防曇構造。航海等の業務にも使用可能。

メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.