品番: EA757AD-133

品名: x18/70mm 双眼鏡(防水·防曇)



販売価格	445,800円(税抜)/ 490,380円(税込)				
カタログ価 格	445,800円(税抜)/490,380円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/08 22:15現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					





## 仕様

メーカー	ニコン(Nikon)	型番	18x70IF WP WF
倍率	18倍	対物レンズ径	70mm
最短合焦距離	81.0m	実視界	4°
明るさ	15.2	サイズ(mm)	234(W)×91(D)×293(H)
重量	2065g	付属品	目当てアタッチメント、ツノ型目当て、対 物キャップ、ケース、オイヒモ、吊りヒモ
ひとみ径	3.9mm	アイレリーフ	15.4mm
1000mにおける視界	70m	見掛視界	64.3°
眼幅調整範囲	56-72mm	防水性能	2mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計(水中での使用はできません)

業務用として、耐久性、防水性、機能性を特に重視。ハードな条件の航海や、さまざまな観測など、あらゆる分野で活躍する双眼鏡です。

本体グリップ部の擬革素材を改良。雨や夜露などハードな使用シーンでも安心。

見掛視界64.3°の広視界タイプ。大口径レンズと多層膜コーティングにより、明るく鮮明な視界を実現。

窒素ガスを充填した防水・防曇構造。航海等の業務にも使用可能。

メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.