

品番 : EA757AD-135

品名 : x 8/25mm 双眼鏡(防水)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 19,600円(税抜) / 21,560円(税込) | | |
| カタログ価格 | 19,600円(税抜) / 21,560円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/24 12:42現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--------|---------------------------------------|-------------|---|
| メーカー | ニコン(Nikon) | 型番 | SPORTSTAR EX II 8x25 |
| 用途 | バードウォッチング、自然観察、アウトドア、スポーツ観戦、マリンスポーツなど | 倍率 | 8倍 |
| 対物レンズ径 | 25mm | 実視界 | 8.3° |
| 見掛視界 | 60.3° ※ISO14132-1:2015に基づいた表記数値 | 1000mにおける視界 | 145m |
| ひとみ径 | 3.1mm | 明るさ | 9.6 |
| アイレリーフ | 10mm | 最短合焦距離 | 2.5m |
| 眼幅調整範囲 | 56~72mm | サイズ | 100(H)×114(W)mm 折り畳み時: 100(H)×69(W)mm |
| 重量 | 310g | 防水性能 | 1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計(水中での使用はできません)、防曇 |
| 付属品 | 接眼キャップ、ケース、ストラップ | | |

先進的なデザインと高い操作性を両立した、握りやすいエルゴノミックな形状

本体内部に窒素ガスを充填したアウトドアでも安心な本格的な防水仕様

携帯性に優れた、2軸折りたたみ方式の小型・軽量タイプ

多層膜コーティングを施したレンズで明るい視界を実現

接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンズライド方式

手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディ

本体ボディの素材には堅牢性に優れたアルミニウム合金を採用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.