

品番：EA757AD-63A

品名：x10/42mm 双眼鏡



販売価格	99,100円(税抜)／109,010円(税込)		
カタログ価格	99,100円(税抜)／109,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/16 15:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ニコン (Nikon)	型番	MONARCH M7 10x42
倍率	10倍	対物レンズ径	42mm
最短合焦距離	2.5m	実視界	6.9°
明るさ	17.6	サイズ(mm)	130×142
重量	680g	見掛視界	62.2°
1000mにおける視界	121m	ひとみ径	4.2mm
アイレリーフ	16.5mm	眼幅調整範囲	56～72mm
防水性能	1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計（水中での使用はできません）、防曇。		
ケース、ストラップ、接眼キャップ、対物キャップ付			
高度な光学性能によってもたらされる見やすい広視界とコントラストを追求したMONARCHシリーズ。洗練された握りやすいデザインに、視度調整リングにロック機構を装備した本格的なオールラウンドモデルです。			
見掛視界62.2°の広視界タイプで、臨場感あふれる迫力あるシーンが眼前に迫ります。また、すべてのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムには高反射誘電体多層膜、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現しています。			
バードウォッチングはもちろん、アウトドア、スポーツ観戦、星空観察にも最適です。			

水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。
ED（特殊低分散）ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正するとともに、高いコントラストと解像力を実現。野鳥のきめ細やかなディテールまでつぶさに観察できます。
防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺の使用、夜露や急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。
手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディ。
メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。
接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。
紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.