

品番：EA757AD-72C

品名：x10/26mm 防水双眼鏡



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 18,900円(税抜)／ 20,790円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 18,900円(税抜)／20,790円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 （2026/03/25 04:57現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|           |                   |             |                  |
|-----------|-------------------|-------------|------------------|
| メーカー      | ケンコー・トキナー (Kenko) | 型番          | SGEX 10×26 OP WP |
| 倍率        | 10倍               | 対物レンズ径      | 26mm             |
| 最短合焦距離    | 4m                | 実視界         | 5.6°             |
| 明るさ       | 6.8               | サイズ(mm)     | 113×38.5×113.5   |
| 重量        | 290g              | ひとみ径        | 2.6mm            |
| アイレリーフ    | 14.1mm            | 眼幅調整範囲 (mm) | 56～72            |
| 1000m先の視界 | 98m               | 見掛視界        | 52.1°            |
| コーティング    | フルマルチコート          | 防水性能        | IPX7             |
| 付属品       | ポーチ、ストラップ         |             |                  |

高い防水性を誇るコンパクト型オープンヒンジスタイルの双眼鏡。

握りやすく、操作しやすいオープンヒンジスタイル

眼鏡をかけた方でも見やすいツイストアップ見口。

高屈折率のBak4プリズムを採用。

フルマルチコーティングを施すことによりコントラストの高い、明るくクリアな視界を実現。

三脚取付ホルダー対応。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.