品番: EA757AF-4A

品名:x8/20mm 双眼鏡(手振れ防止)



販売価格	68,200円 (税抜)/75,020円(税込)				
カタログ価 格	68,200円(税抜)/75,020円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/17 21:21現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	2006ページ				





軽量で持ち運びに便利な8倍モデル

仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	8×20IS
倍率	8倍	対物レンズ径	20mm
電源	リチウム電池 CR123A×1個(付属)	最短合焦距離	2m
実視界	6.6°(1000mにおける視界115m)	明るさ	6.25
アイレリーフ	13.5mm	サイズ	118×142×69mm
重量(g)	約420(電池別)	眼幅調整範囲	56mm~72mm
手ブレ補正	レンズシフトによる光学補正方式	ピント調整方式	・対物レンズ繰り出し方式・ピント調節つまみの回転による
バッテリーチェック	手ブレ補正動作中、上部表示ランプ (LED)が点灯	付属品	ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ

広周波帯域対応・シフト方式の手ブレ補正機構

手ブレ補正・最長約12時間連続使用の省エネルギー設計 ※使用する電池の銘柄や温度によって異なります。

フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーディング

視野周辺まで鮮明にするフィールドフラットナーレンズ

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.