

品番 : EA757AF-5

品名 : x10/20mm 双眼鏡(手振れ防止)



販売価格	77,500円(税抜) / 85,250円(税込)		
カタログ価格	77,500円(税抜) / 85,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/18 06:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1965ページ		



仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	10×20IS
倍率	10倍	対物レンズ径	20mm
電源	リチウム電池 CR123A ×1	最短合焦距離	2m
実視界	5.3°(1000mにおける視界93m)	明るさ	4
アイレリーフ	13.5mm	サイズ	118×142×69mm
重量(g)	約430g(電池別)	眼幅調整範囲	56mm~72mm
手ブレ補正	レンズシフトによる光学補正方式	ピント調整方式	・対物レンズ繰り出し方式 ・ピント調節つまみの回転による
バッテリーチェック	手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯	付属品	ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ

小型軽量の10倍モデル

ホールディング性に優れたエルゴノミクスデザイン

手ブレ補正・最長約12時間連続使用の省エネルギー設計
※使用する電池の銘柄や温度によって異なります。

フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング

視野周辺まで鮮明にするフィールドフラットナーレンズ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.