

品番：EA757AG-30A

品名：x12/36mm 双眼鏡(手振れ防止)



販売価格	126,100円(税抜)／ 138,710円(税込)			
カタログ価格	126,100円(税抜)／138,710円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 （2025/10/03 07:03現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	2006ページ			



高倍率ながらコンパクト、明るい視野の12倍

仕様

メーカー	キヤノン (Canon)	型番	12×36IS3
倍率	12倍	サイズ	127×174×70(H)mm
対物レンズ径	36mm	最短合焦距離	6m
電源	単3形乾電池×2本(別売)	重量	約660g(電池含まず)
実視野	5°(1000m先の視野:87.5m)	アイレリーフ	14.5mm
射出瞳径	3.0mm	防塵・防水性	なし
眼幅調整範囲	55mm～75mm	ピント調整方式	対物レンズ繰り出し方式 ピント調節つまみ回転による
バッテリーチェック	手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯	付属品	ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ
幅広い周波数の揺れに対応、すばやく起動する光学式手ブレ補正機構搭載			
明るい視野と扱いやすさを両立した36mm径			
明るい視野を実現するポロII型プリズム			
フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング			
ダブルットフィールドフラットナーレンズ採用			

ゆとりある14.5mmのロング・アイレリーフ
双眼鏡の手ブレ補正を可能にしたバリエーションプリズム
左右の光軸を高精度に一致させる小型で信頼性の高いISユニット
優れた仰振性能を発揮するマイクロコンピューター制御
手ブレ補正、約9時間の連続作動を実現した低消費電力
アウトドアで心強い、タフな構造
ホールディング性に優れた曲面デザイン

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.