品番: EA757AG-31B

品名: x10/42mm 双眼鏡(防水)



販売価格	37,500円 (税抜)/ 41,250円(税込)				
カタログ価 格	37,500円(税抜)/41,250円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 23:45現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					





仕様

メーカー	ペンタックスリコー	型番	SD 10x42 WP
倍率	10倍	対物レンズ径	42mm
最短合焦距離	2.5m	実視界	6.0°
明るさ	17.6	サイズ(mm)	134×143
重量	615g	鏡体の厚み	52mm
ひとみ径	4.2mm	アイレリーフ	18mm
1000m先の視界	105m	焦点調節範囲	2.5m~無限遠
眼幅調整範囲	54~76mm	防水性	JIS保護等級6級相当
付属品	対物レンズキャップ、レインシールド接 眼キャップ、ケース、ストラップ		

充実の性能を持った大口径の本格ダハタイプ双眼鏡

最新の成膜技術による透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。

ロングアイレリーフやスライド式回転目当てなど充実の基本性能。

窒素ガス封入、悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水構造。



品番 EA757AC-31

コメント 倍率:7倍、対物レンズ径:50mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.