

品番：EA757AG-36A

品名：x10/25mm 双眼鏡(手振れ防止/コンパクト)



販売価格	118,400円(税抜)／130,240円(税込)		
カタログ価格	118,400円(税抜)／130,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/25 08:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1964ページ		



仕様

メーカー	ニコン (Nikon)	型番	STABILIZED10x25S
倍率	10倍	サイズ(mm)	103×117
対物レンズ径	25mm	最短合焦距離	3.0m
電源	アルカリ単3形電池 (LR6)×2本 またはニッケル水素単3形電池×2本	重量	405g(電池を除く)
実視界	5.4°	アイレリーフ	14mm
射出瞳径	2.5mm	眼幅調整範囲	56～75mm
明るさ	6.3	付属品	ケース、ストラップ、接眼キャップ、動作確認用単三電池2本

手ブレによる視界の揺れを約80%低減。
連続動作時間は約12時間。電池切れを気にすることなく安心。
405g(電池を除く)と長時間持ち続けても腕が疲れにくい軽量設計。
手ブレ補正機能を搭載しながら2軸折りたたみ式ボディーを採用。
カバンにすっぽりと収まるので持ち運びも快適です。
ワンプッシュで電源がオンになり、STABILIZED(手ブレ補正)機能が起動。
電源オンから約60分経つと自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能を搭載。

電源の消し忘れによる無駄な電池の消耗を防ぎます。
全てのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。
補助プリズムの反射面には銀蒸着高反射ミラーを施し、明るい視界を実現。
コンパクト&スリムなボディーと大きなピントリングで、双眼鏡本体を片手で持ちながらも素早いピント操作が可能。
接眼目当てはクリック付きのターンスライド方式を採用。のぞきやすい位置に簡単に調整することができます。

代替品

	品番 EA757AD-94 コメント 仕様をご確認ください。
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.