

品番：EA757AG-38B

品名：x 8/25mm 双眼鏡(防水)



販売価格	14,000円(税抜)／ 15,400円(税込)		
カタログ価格	14,000円(税抜)／15,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/02 22:58現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ペンタックスリコー	型番	AD 8x25 WP
倍率	8倍	対物レンズ径	25mm
最短合焦距離	約3.0m	実視界	5.5°
明るさ	9.6	サイズ(mm)	105×110
重量	300g	鏡体の厚み	40mm
ひとみ径	3.1mm	アイレリーフ	21mm
1000m先の視界	96m	焦点調節範囲	約3m～無限遠
眼幅調整範囲	33～72mm	付属品	接眼レンズキャップ、ケース、ストラップ
防水性（JIS保護等級6級相当）			
見やすさと機動性を極めたダハタイプ最小・最軽量モデル。			
鏡筒をたたんで収納、持ち運びに便利な小型軽量ボディ。			
透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。			
悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水機能。			

代替品	
-----	--



品番 EA757AG-38C
コメント 変更点:メーカー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.