

品番：EA757AG-38C

品名：x 8/25mm 双眼鏡(防水)

	販売価格		22,700円(税抜)／24,970円(税込)	
	カタログ価格		22,700円(税抜)／24,970円(税込)	
	在庫数		最新在庫: 1 (2026/03/17 09:26現在)	
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	1965ページ		



仕様

メーカー	ビクセン (Vixen)	型番	コールマン HR8×25WP
倍率	8倍	対物レンズ径	25mm
最短合焦距離	2.0m	実視界	6.3°
明るさ	9.6	サイズ(mm)	113×119
重量	295g	付属品	ケース、ストラップ
防水性	窒素ガス充填による防水	プリズム材質	BK7
コーティング	フーリーマルチコート、フェイズコート	見掛視界	47.5°
1000m先視界	110m	アイレリーフ	16mm
ひとみ径	3.1mm	眼幅調整範囲	55～75mm

堅牢性と優れた光学性能を両立した防水コンパクト双眼鏡です。

キャンプ用品メーカーとして名高いコールマン社とのコラボレーション商品です。
アウトドアでの使用を前提とした堅牢設計ながら、光学性能や操作性にもこだわりました。

レンズ全面に反射防止多層膜コートを施したフーリーマルチコーティング仕様。光量ロスを効果的に低減し、明るい視界と優れたコントラストが得られます。

プリズムにはダハ型特有のハレーションを劇的に低減するフェイズコートを施し、コンパクトなダハプリズム機ながらポロプリズム機並の高コントラストを実現、極めてクリアな視界が得られます。

アイレリーフ16mmのハイアイポイント仕様。さらにツイストアップ見口採用なので、裸眼はもちろんメガネをかけた方でもものぞきやすい設計です。野鳥の巣穴観察など長時間の観察でも目が疲れにくいです。

シーンを選ばず無難にこなすバランスのよい倍率、それが8倍です。適度に拡大率があり視野も明るいため、肉眼では得られない迫力ある映像を手軽にお楽しみいただけます。

ピントリングは回しやすく指が滑りにくい金属製大型転輪を採用。素手はもちろん手袋着用でもスムーズに操作できます。

窒素ガス充填による防水設計。水辺での行動や星空観察など結露しやすい環境でも安心して使用できます

傷つきにくいラバー外装を採用、コンパクトながらハードなアウトドア環境下でも活躍します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.