

品番 : EA757DB-16A

品名 : 16-48倍 フィールドスコープ(三脚付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 57,100円(税抜)／62,810円(税込) | | |
| カタログ価格 | 57,100円(税抜)／62,810円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/02/19 15:28現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1963ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------|------------|-----------|----------------|
| メーカー | ニコン(Nikon) | 型番 | PROSTAFF3 |
| 倍率 | 16~48倍 | 対物レンズ有効径 | 60mm |
| 実視界 | 2.3°※ | 見掛け視界 | 35.6°(36.8°)※ |
| 1000m先における視界 | 40m※ | ひとみ径 | 3.8mm※ |
| 明るさ | 14.4※ | アイレリーフ | 19.0mm※ |
| 最短合焦距離 | 10.0m | サイズ(長さ×幅) | 313×74mm(本体のみ) |
| 重量 | 620g | | |

※の仕様は16倍時(最短合焦距離:調節をしていない正視眼の場合)

三脚、キャリーバック付

16~48倍ズームレンズ一体型、ダハプリズム採用の小型・軽量スコープ

レンズ・プリズムの全面に多層膜コーティングを施し、明るい視界を実現。

本体内部に窒素ガスを充填した機密性に優れた防水・防塵構造

手に馴染みやすい、ラバーコートボディー

めがねを掛けたままでも見やすい、ハイアイポイント設計(16倍時)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.