

品番：EA757DB-21

品名：x46/65mm フィールドスコープ(直視型)



販売価格	79,700円(税抜) / 87,670円(税込)		
カタログ価格	79,700円(税抜) / 87,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 00:08現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



仕様

形式	ポロプリズム直視型	倍率	46倍
対物レンズ	有効径65mm	最短合焦距離	約5m
実視界	1.3°	明るさ	1.9
重量	スコープ:1.050g アイピース:150g	サイズ(W×D×H)mm	スコープ:85×270×115 アイピース:(長さ)83×(外径)43mm
ひとみ径	1.4mm	アイレリーフ	18mm
取付径	31.7mm	ねじ径	1/4"
防水性	JIS保護等級6級相当、水洗い防水形 (1m防水:水中使用不可)	付属品	対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、ケース、アイピース

目標物をスムーズにとらえることができるストレート(直視型)スコープ。移動しながらの観察に威力を発揮。

対物レンズにED(特殊低分散)ガラスを使用したほか、すべての光学系を改良し像性能を向上させています。

対物レンズ口径65mmのコンパクトタイプ。持ち運びにも便利な小型・軽量スポッティングスコープです。

フォーカシングノブは本体上部の中央に配置。左右の利き腕に関係なく、素早くスムーズにピント合わせができます。

雲台の動きが滑らかなビデオ用三脚(EA759EX-121、EA759EX-47C)への取付がおすすめです。

代替品

--	--



品番 EA757DB-22

コメント 仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.