

品番：EA757DB-31

品名：x15-45/50mm フィールドスコープ(完全防水)



販売価格	62,000円(税抜) / 68,200円(税込)		
カタログ価格	62,000円(税抜) / 68,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 00:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1963ページ		



仕様

倍率	15~45倍	対物レンズ径	50mm
サイズ(mm)	358	最短合焦距離	10m
実視界	2.9°~1.4°	明るさ	10.9~1.2
重量	850g	付属品	アルミフレームハードケース、携帯用ソフトケース、コンパクト三脚、ソフトケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード
見掛け視界	43.5~63	アイレリーフ	18.1mm
1000m先の視界幅	50m~25m	ひとみ径	3.3mm~1.1mm
防水性能	100%完全防水	プリズム材質	BaK-4

フルマルチコートレンズ。

アルミハードフレームの専用ケース&長時間観察に便利なミニ三脚付属。

ダークグリーン of ラバー外装堅牢ボディと15-45倍ズームが自然界を翻弄する。

代替品

品番	EA757DB-16A
コメント	変更点:三脚



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.