

品番：EA757EB-52

品名：1.0-3.0倍 暗視スコープ(フルカラー/高感度)



販売価格	246,000円(税抜) / 270,600円(税込)		
カタログ価格	246,000円(税抜) / 270,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/17 09:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1963ページ		



仕様

倍率	1~3倍	対物レンズ径	16mm
サイズ	63×53×119	重量	274g
電源	リチウムイオン充電電池	充電時間	約2時間(リチウムイオン充電電池使用)
付属品	クイックスタートガイド、バッテリー2個、充電用USBケーブル、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、防塵防水ハードケース、MicroSDカード(32GB)、ストラップ	防水性能	IP67
デジタルズーム	3倍	データ保存	MicroSDカード 最大256GB使用可能
造影	カラー、モノクロ、グリーン	静止画	1280×720ピクセル、約92万画素、約40000枚(32GB使用時)
動画	720×360ピクセル、MOV、約35分保存可能(4GBでの容量計算)	動画連続撮影時間	10時間(64GB~256GB使用時)
ファインダー	有機ELマイクロディスプレイ	レンズ画角	水平43.4度、垂直25.6度、対角48.6度
シーンダイヤル	Night(夜間)、Twilight(日の出前と日没後の約1時間)、Day(日中)	レンズ	16mm、Night(f/1.4)、Twilight(f/2.0)、Day(f/5.6)
機能	GPS、加速度センサー、コンパス	稼働時間	約2時間

動作温度範囲	-20℃～50℃	暗視感度	1.8倍
サイオニクスは特許取得の超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。			
夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。			
暗闇の出来事を克明に確認・撮影・保存ができる。			
WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。			
アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途で楽しめるギア。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.