

品番：EA757ZA-12D

品名：レーザー距離計[6倍]



販売価格	48,700円(税抜) / 53,570円(税込)		
カタログ価格	48,700円(税抜) / 53,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 05:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	ニコン	ブランド名	COOLSHOT
倍率	6倍	対物レンズ有効径	21mm
実視界	7.5°	ひとみ径	3.5mm
アイレリーフ	18.3mm	測定範囲	7.5~590m(8~650yd.)
測定精度	±0.75m/yd.(直線距離)	防塵・防水性	生活防水構造 (※JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当)
電波規格	FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive、 AS/NZS、 VCCI class B、 CU TR 020	レーザー規格	IEC60825-1:Class 1M/Laser Product、FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser Product
電源	CR2リチウム電池×1個(DC3V)(付属)	サイズ	36(W)×112(D)×70(H)mm
重量	160g(電池除く)	付属品	ケース、ストラップ

オートパワーオフ機能付(約8秒)

勾配で打つべき距離の目安を表示する「Gモード」を搭載

ピンフラッグが測りやすい「近距離優先アルゴリズム」を搭載

目標物の状況に応じて選べる「距離優先切り替えシステム」

ボタンを押し続ければ約8秒間連続測定できる「コンティニュアス機能」

※気候条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.