

品番：EA757ZA-41

品名：3- 600m/X6 レーザー距離計

	販売価格		35,900円(税抜)／ 39,490円(税込)	
	カタログ価格		35,900円(税抜)／39,490円(税込)	
	在庫数		最新在庫: 2 (2025/06/07 15:46現在)	
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	0721ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	N600A
測定精度	±1m以内(5～600m)	レーザークラス	1
電源	CR2×1個(付属)	サイズ	45(W)×125(D)×77(H)mm
重量	178g	測定範囲	3～600m
倍率	6倍	対物レンズ径	22mm
測定機能	直線距離・速度・高度/距離・角度/距離	付属品	ベルトポーチ、レンズクロス
計測可能直線距離は5～600m(5.5～656ヤード)			
距離単位の表示はメートル/ヤード切替式			
測定結果の液晶表示は8秒間			
防滴構造(IP65)			
目に見えない安全な赤外線レーザー光(クラス1)を使用			
小型・軽量で握りやすいデザイン			
オートパワーオフ機能付き			
※本製品は簡易距離計の為、測定結果は公的な証明などには使用できません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.