

品番：EA757ZA-65

品名：5-1600m レーザー距離計

	販売価格	53,800円(税抜)／ 59,180円(税込)		
	カタログ価格	53,800円(税抜)／59,180円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 （2025/08/04 11:52現在）		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	0721ページ		



仕様

測定範囲	5～1600m	倍率(倍)	6
対物レンズ径	24mm	電源	CR2乾電池×1個(付属)
サイズ	40(W)×107(D)×75(H)mm	重量	170g
測定精度	±1m	レーザークラス	1クラス(アイセーフ)
モード	スキャン、角度(±70°)、水平距離(※ハンティングARCモード)、ブルズアイ(最近優先)、プッシュ(最遠優先)、ハンティングARC	表示単位	0.5m
ディスプレイ	アクティブシンクディスプレイ	最大表示可能距離	1800m
レンズ仕様	フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、EXOバリアプロテクション、視度(ピント)調整	測定プロセッサー	デジタルマイクロプロセッサー
三脚穴	○	水平距離	○※ハンティングARCモード
付属品	専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池	材質	樹脂
防水保護等級	IPX4		
反射板を必要とせず、一人で測れる			

1600m長距離測定と最新アクティブシンクの醍醐味。
目標物の周辺が明るい場合は黒、暗い場合は赤へ数値表示が自動で変わる「アクティブシンクディスプレイ」を初搭載。
50%拡張された対物レンズは2倍の明るさを実現し、超広帯域コートで透明感抜群の見えやすさ。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

	品番	EA757ZA-51B
	コメント	変更点:改良、機能追加など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.