


品番：EA757ZA-71

品名：5-4100m レーザー距離計



販売価格	94,000円(税抜)／103,400円(税込)		
カタログ価格	94,000円(税抜)／103,400円(税込)		
在庫数	最新在庫：2（2026/03/27 09:45現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0711ページ		



仕様

測定範囲	5～4100m	倍率(倍)	7
対物レンズ径	25mm	測定精度	300m未満:±0.5m、300～2000m:±1m、2000～4500m:±3m
レーザークラス	1クラス(アイセーフ)	防塵・防水性	IP67
電源	CR2×1個(付属)	サイズ	47(W)×119(D)×77(H)mm
重量	284g	モード	・スキャン、LOSモード(直線・角度) ・COMモード(自動勾配計算距離) ・フィールド(最前面優先測定) ・フォレスト(最遠優先測定)
付属品	専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、電池、シリアル番号日本正規登録済みタグ(本体貼付)	材質	マグネシウム、アルミニウム
電池寿命	約3500回	アイレリーフ	17mm
動作環境温度	－5～60℃	最大表示可能距離	4500m
明るさ調整	5段階	レチクル設定	5種類
光透過率	77%	測定反応速度	0.25～3秒
デジタル加速度計精度	±0.5°	デジタル加速度測定範囲	±90°

三脚ネジ穴	○		
夜間でも読取容易なビビットオレンジ数値表示。			
屋外作業や雨天時でも安心の完全防水仕様。			
最大測定可能距離4500mを誇る、携帯型レーザー距離計。			
シンプルなダイヤル、スイッチ操作で明度調整やレチクル選択、モード設定が瞬時に可能。			
角度表示、最前面優先測定、最遠優先測定など条件に合わせた多彩な機能を搭載。			
ダイヤル調整式明度調整・レチクル・モード設定			
5段階明度調整			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.