

品名：5- 770m レーザー距離計



販売価格	33,400円(税抜)／ 36,740円(税込)			
カタログ価格	33,400円(税抜)／36,740円(税込)			
在庫数	最新在庫: 3 (2025/08/06 07:42現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0721ページ			



レーザー機材に関する基本のご注意

- 長時間使用しない時は電源を抜いてください。
- レーザー光は直接見ないで下さい。
- 機體に傷や汚れ、悪い所を保護しないで下さい。
- 柔らかい織布で表面をきれいに拭き下して下さい。
- 溶剤は使用しないで下さい。
- 使用時に本体をきれいにして下さい。
- 機體に衝撃を与えたり落としたり過度の力を加えないで下さい。
- 機體を分解しないで下さい。
- 先のとがったものやボタンを押さないで下さい。
- 直射日光にさらさないで下さい。

仕様

測定範囲	5～770m	倍率(倍)	6
対物レンズ径	24mm	電源	CR2乾電池×1個(付属)
サイズ	42(W)×110(D)×75(H)mm	重量	180g
付属品	ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池	測定精度	±1m
レーザークラス	1クラス(アイセーフ)	材質	樹脂
角度	○(±70°)	ひとみ径	4mm
防水性能	生活防水(IPX4)	測定モード	スキャン、高さ、角度
表示単位	1m	最大表示可能距離	850m
レンズ仕様	フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整	測定プロセッサ	デジタルマイクロプロセッサ

高速スキャン、50%拡張された対物レンズとフルマルチコーティングガラスレンズにより、反応スピードや明るさが格段に向上。ストレスのない俊敏な測定作業を実現。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

	品番 EA757ZA-41 コメント 対物レンズ径:22mm
	品番 EA757ZA-14D コメント 対物レンズ径:20mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.