
品番: EA758C-11A

品名:[充電式]作業灯·本体/LED



販売価格	<b>7,810円</b> (税抜)/ 8,591円(税込)				
カタログ価 格	7,810円(税抜)/8,591円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/19 15:57現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0855ページ2104ページ				













## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	UB18DE(NN)
仕様	ライト本体のみ	サイズ	79(W)×92(D)×250(H)mm(蓄電池 除く)
重量	300g(蓄電池除く)	充電器	AC100V
明るさ	弱:120lm、強:250lm	連続点灯(時間)	18V(EA813HF-15A使用時) 弱:37、強:16
バッテリー	14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池 (別売)	光源	白色LED(4.7W)
照射パターン	点灯	防滴/防爆仕様の有無	無
使用可能蓄電池	マルチボルト蓄電池 (残量表示付) または18V (BSL18XXシリーズ) /14.4V (BSL14XXシリーズ)		

本体のみ。バッテリー・充電器は別売です。

ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能)

狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に

ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°)

水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。

軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付)

電池交換お知らせランプ付

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.