

品番 : EA758C-12

品名 : [充電式] 作業灯・本体/LED



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,900円(税抜) / 9,790円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,900円(税抜) / 9,790円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/06 11:38現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0837ページ2052ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | UB18DJL |
| HiKOKI:型番 | UB18DJL | バッテリー | 14.4Vまたは18V |
| 照度 | トーチライト:6,000lx、 ワークライト:110lx(強)、 55lx(中)、 27lx(弱) | 連続点灯時間 | 約37時間(14.4V) |
| サイズ | 78×205×108(H)mm(本体のみ) | 重量 | 0.3kg(本体のみ) |
| 2way。シーンに合わせて選べる照射モード (トーチライト:最大照度6,000lx ワークライト:角度を自由に調整。 明るさ3段階) | | | |
| 吊り下げ使用が可能なフック付 | | | |
| バッテリー、充電器別売 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.